

Garant**ZCMX 130408, Type: HBZ030**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268444 HBZ030
GTIN	4062406392291
Artikelklasse	21K

Beskrivelse

Udførelse:

Hårdt substrat af hensyn til længere standtid med tynd CVD-belægning. Specielt til opgaver med plan- og længdedrejning.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 130408
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 200 m/min
Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HBZ030
Belægning	CVD

Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2
passer til værktøjs-Ø D_c	25 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning