

Garant**DIN-planforsænker til gennemgående hul, ubelagt, Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2: 26X17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156120 26X17
GTIN	4045197087874
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Spiralnotet forsænker. Tap-Ø er tilpasset til det pågældende anvendelsesformål:

f – til gennemgangshul af kvaliteten **fin** iht. DIN ISO 273.

m – til gennemgangshul af kvaliteten **middel** iht. DIN ISO 273.

Anvendelse:

Til forsænkning af unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer ISO 1207 (DIN 84).

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Til skruestørrelse	M16
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,2 mm/o
Tap-Ø	17 mm
Forsænker-Ø	26 mm
Til kvalitet for boringen	f
Forborings-Ø	17 mm
Samlet længde L	192 mm
Morsekonus MK	3

Trinhøjde L ₁ 1. Trin med fas	35 mm
Spidsvinkel	180 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		