

Garant**ZCMX 130408, Type: HBZ120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268444 HBZ120
GTIN	4062406392819
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

ZCMX 130408 HBZ120 Type: HBZ120

Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	2
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Type	HBZ120
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 130408
Hjørneradius	0,8 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 200 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Belægning	PVD
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Primær anvendelse	M
passer til værktøjs-Ø D_c	25 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning