



Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D: 40/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215717 40/4
GTIN	4062406394974
Artikelklasse	220

Beskrivelse

Udførelse:

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.
Uden indvendig køling.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	AP.. 16..
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Antal skær Z	4
Skær-Ø D_c	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Skafatudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219812
----------------------------	--------