



Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D: 40/6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Artikelklasse	220

Beskrivelse

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,41 grader
Antal skær Z	6
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{ maks}}$	78 mm
Skær- $\varnothing D_c$	40 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{ min}}$	77 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærplatter	AP.. 1003..
Holdeboring- \varnothing	16 mm

Ramplinglængde L for α_{maks}	34,85 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
-----------------------------	--------