



Rulletapper uden smørenoter HSS-E 6HX, TiAlN, M: M5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	139132 M5
GTIN	4045197446565
Artikelklasse	12H

Beskrivelse

Udførelse:

Str. M1–M1,4 – **Toleranceklasse:** ISO 1X / 4HX

DIN 2174 (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12).

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,8 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Skaftfirkant \square : 4,9 mm

Kernehul-Ø vejledende værdi: 4,65 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	0,8 mm
Gevind-Ø	5 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Skaftfirkant \square	4,9 mm
Samlet længde L	70 mm
Kernehul-Ø vejledende værdi	4,65 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Gevinddybde	7,5 mm

Gevindstørrelse	M5
Belægning	TiAlN
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 2174
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Farvering	grøn
Produkttype	Rulletap

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	23 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	23 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	22 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	11 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		