

Garant
GARANT Diabolo HM-mikrofræser, TiAlN, Ø DC×L1: 1X8mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	201632 1X8
GTIN	4062406386504
Artikelklasse	11X

Beskrivelse
Udførelse:
GARANT Diabolo:

Speciel geometri, belægning og hårdmetal **til bearbejdning af hårde emner i high performance-området**. Også egnet til **elektrolytkobberbearbejdning**. Dobbeltslebet 2-faset hulslibning til ultrapræcis bearbejdning af hårde emner.

Afsatsvinkel $\alpha = 16^\circ$.

Ekstra stabilt skaft for at sikre længere standtider.

Tolerancer:

· **Fristillings-Ø: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Bemærk:

Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal a_p reduktion anvendes!
Værdier for:
hel not: $a_p = 0,05 \times D \times a_{p, \text{korr}}$
Beskæring: $a_p = 0,1 \times D \times a_{p, \text{korr}}$
Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes! F.eks.: $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_c	1,5 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 65 HRC	0,017 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 65 HRC	0,022 mm
Tolerance, nom. Ø	0 / -0,005
Fristilling-Ø D_1	0,95 mm
Skærehastighed v_c i stål < 65 HRC	42 m/min

Skaft-Ø D_s	6 mm
Korrektionsfaktor $a_{p\text{ korr}}$	0,8
Skaft	DIN 6535 HA med h5
Hjørnefasvinkel	90 grader
Skær-Ø D_c	1 mm
Spiralvinkel	30 grader
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	8 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Samlet længde L	54 mm
Antal tænder Z	2
Serie	Diabolo
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	H
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,1 \times D$ ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Helt not, skæredybde $1 \times D$
Indvendig køling	nej
Farvering	rød
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	190 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 50 HRC	egnet	120 m/min	H
Stål < 55 HRC	egnet	100 m/min	H

Stål < 60 HRC	egnet	72 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	55 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	50 m/min	H
Stål < 70 HRC	egnet	45 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
CuZn	betinget egnet	140 m/min	N
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		