

**Garant****HM-spånbrydertap, ubelagt, M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132570 M10
GTIN	4045197072047
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Meget stabil, med kort ansnit (2 – 3 gevind). HM-udførelse.****Fordel:****Optimal egenføring.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HM

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 8,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	10 mm
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	8,5 mm
Antal skær Z	4
Gevindstigning	1,5 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Samlet længde L	100 mm

Skæftfirkant □	8 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HM
Gevinddybde	30 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h6
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
GG (G)	egnet	16 m/min	K
CuZn	egnet	20 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		