

**Garant****Håndsnittapsæt, venstregevind, ubelagt, M: M5****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130460 M5     |
| GTIN                | 4062406398002 |
| Artikelklasse       | 11G           |

**Beskrivelse****Udførelse:**3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.****Anvendelse:**

Til metriske venstregevind iht. DIN13.

**Teknisk beskrivelse**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Antal skær Z    | 3        |
| Skafffirkant □  | 4,9 mm   |
| Norm            | DIN 352  |
| Gevindstigning  | 0,8 mm   |
| Antal spånnoter | 3        |
| Gevindstørrelse | M5       |
| Gevindtype      | M        |
| Gevind-Ø        | 5 mm     |
| Gevinddybde     | 15 mm    |
| Samlet længde L | 50 mm    |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 6 mm                          |
| Skæremateriale             | HSS                           |
| Kernehul-Ø                 | 4,2 mm                        |
| Belægning                  | ubelagt                       |
| Flankevinkel               | 60 grader                     |
| Gevindstandard             | DIN 13                        |
| Skærfasform                | C                             |
| Skærfasform                | D                             |
| Skærfasform                | A                             |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9          |
| Indvendig køling           | nej                           |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul        |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning               | venstre                       |
| Type af gevindværktøj      | Håndsnittap                   |
| Farvering                  | uden                          |
| Produkttype                | Snittapper                    |

## Brugerdata

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer       | betinget egnet |                |          |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet |                |          |
| Alu > 10% Si                 | betinget egnet |                |          |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| GG (G)                       | betinget egnet |                |          |
| Uni                          | egnet          |                |          |

|      |                |
|------|----------------|
| Olie | egnet          |
| tør  | betinget egnet |