

**Garant****Spånbrydertapper HSS-E-PM, nitreret + vaporiseret, M: M24****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 132420 M24    |
| GTIN                | 4045197071620 |
| Artikelklasse       | 11H           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Kraftigt skæreansnit. Føringsdel med smøreoter, men uden spånnoter.**

**Fordel:**

**Meget stabil, optimal selvføring og ingen efterskæring** ved tilbageløb.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 3 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 21 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Gevindstigning         | 3 mm    |
| Kernehul-Ø             | 21 mm   |
| Antal skær Z           | 3       |
| Antal spånnoter        | 3       |
| Gevind-Ø               | 24 mm   |
| Norm                   | DIN 376 |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 18 mm   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Samlet længde L            | 160 mm                                     |
| Skafffirkant □             | 14,5 mm                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                 |
| Skæremateriale             | HSS E PM                                   |
| Gevinddybde                | 48 mm                                      |
| Gevindtype                 | M  |
| Gevindstørrelse            | M24  |
| Belægning                  | nitreret + vaporiseret                     |
| Flankevinkel               | 60 grader                                  |
| Gevindstandard             | DIN 13                                     |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                       |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved gennemgangshul              |
| Skæreretning               | højre                                      |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
| Farvering                  | pink                                       |
| Produkttype                | Snittapper                                 |

## Brugerdata

|                            | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|----------------------------|----------------|----------------|----------|
| Hybrid                     | egnet          |                |          |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 6 m/min        | S        |
| Inconel                    | egnet          | 2 m/min        | S        |
| MMC                        | betinget egnet |                |          |
| Olie                       | egnet          |                |          |
| våd, maksimal              | egnet          |                |          |

