

**Garant****RPKT GARANT 10T3MOT, HB7635, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212040 INOX
GTIN	4062406390341
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

For at kunne anvende alle seks skær må et  $a_p$  på 2,5 mm ikke overskrides.

**Teknisk beskrivelse**

Type	INOX
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	RPKT 10T3MOT
Type	HB7635
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,15 mm
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		