

Garant**RPKW GARANT 1204MOT, HB7605, Type: HART****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212056 HART |
| GTIN | 4062406390389 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

For at kunne anvende alle seks skær må et a_p på 3 mm ikke overskrides.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,2 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RPKW 1204MOT

Type: HÅRD

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|--------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte | RPKW 1204MOT |
| Skæremateriale | HM |
| Type | HÅRD |
| Type | HB7605 |
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,2 mm |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Antal skift/skær | 6 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|---------------|-----------|----------------|----------|
| Stål < 50 HRC | egnet | 120 m/min | H |
| Stål < 55 HRC | egnet | 100 m/min | H |
| Stål < 60 HRC | egnet | 70 m/min | H |
| Stål < 65 HRC | egnet | 55 m/min | H |
| GG (G) | egnet | 200 m/min | K |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | egnet | | |