

Garant**RPKW 1204MOT, HB7605, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212058 HART
GTIN	4062406390396
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

For at kunne anvende alle seks skær må et a_p på 3 mm ikke overskrides.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,15 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RPKW GARANT 1204MOT

Type: HÅRD

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	RPKW GARANT 1204MOT
Type	HÅRD
Skæremateriale	HM
Type	HB7605
Tilspænding f_z pr. tand	0,15 mm

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 50 HRC	egnet	110 m/min	H
Stål < 55 HRC	egnet	90 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	65 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	50 m/min	H
GG (G)	egnet	200 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		