

**Garant****RPKT GARANT 1204MOT, HB7525, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212052 ST900
GTIN	4062406390365
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

For at kunne anvende alle seks skær må et  $a_p$  på 3 mm ikke overskrides.

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,35 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RPKT 1204MOT

Type: ST900

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	RPKT 1204MOT
Type	ST900
Type	HB7525
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,35 mm

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	360 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		