

Garant**RPKW 1204MOT, HB7515, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212054 ST1400
GTIN	4062406390372
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

For at kunne anvende alle seks skær må et a_p på 3 mm ikke overskrides.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,35 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RPKW 1204MOT

Type: ST1400

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	RPKW 1204MOT
Type	HB7515
Tilspænding f_z pr. tand	0,35 mm

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 750 N/mm ²	egnet	330 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	230 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
GG (G)	egnet	220 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		