

**Garant****XDPW 09T308 SR, HB7530, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212947 ST900
GTIN	4045197812605
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,86 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDPW 070308 SR

Type: ST900

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks}}$ : 1,99 mm**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	XDPW 070308 SR
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$	1,99 mm
Type	ST900
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7530
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1,15 mm

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,86 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning