

Garant
XDPT 120408 ER, HB7720, Type: HART

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212978 HART
GTIN	4045197812674
Artikelklasse	21A

Beskrivelse
Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$

Tilspænding f_z pr. tand: 0,57 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDPT 120408 ER

Type: HÅRD

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 2,6 mm

Teknisk beskrivelse

Type	HÅRD
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2,6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDPT 120408 ER
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7720
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,8 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,57 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning