

Garant**HM-spånbrydertap, ubelagt, M: M16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132570 M16
GTIN	4045197072078
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Meget stabil, med kort ansnit (2 – 3 gevind). HM-indsatser.****Fordel:****Optimal egenføring.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HM

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 14 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	2 mm
Gevind-Ø	16 mm
Kernehul-Ø	14 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	12 mm

Samlet længde L	110 mm
Skafffirkant □	9 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HM
Gevinddybde	48 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M16
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h6
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
GG (G)	egnet	16 m/min	K
CuZn	egnet	20 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		