


Garant**XNEX 080608, HB7515, Type: ST1400**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215186 ST1400
GTIN	4062406392253
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

6 skær sørger for høj rentabilitet som følge af en lav pris pr. skær.

Dobbeltsidet 2x3-skærs-vendeskærplade i hårdmetal til **hjørnefræseopgaver**.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks.}}$: 4 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,21 mm

Plattetykkelse S: 6.35 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,21 mm
Type	ST1400
Hjørneradius	0,8 mm
Plattetykkelse S	6.35 mm
ISO-kode, vendeskærplade	XNEX 080608
Type	HB7515

Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Antal skift/skær	6
Belægning	CVD
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet	270 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	230 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		