


**Garant****ZCMX 09T302, Type: HBZ310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268437 HBZ310
GTIN	4062406392673
Artikelklasse	21E

**Beskrivelse**

ZCMX 09T302 HBZ310 Type: HBZ310

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 200 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
Primær anvendelse	N
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm

Belægning	PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T304
Type	HBZ310
Skærebetingelse	kontinuerlig
passer til værktøjs-Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning