

Garant**ZCMX 09T304, Type: HUZ310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268438 HUZ310
GTIN	4062406392680
Artikelklasse	21E

Beskrivelse**Passer til :**

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 8.

passer til værktøjs-Ø D_c: 18 mm

Type: HUZ310

Skæredybde a_p: 0,2 - 4 mm

Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 200 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	N
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
Belægning	ubelagt
Antal skift/skær	2

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Type	HUZ310
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T308
Skæremateriale	HM
passer til værktøjs- $\emptyset D_c$	18 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning