


Garant**ZCMX 130402, Type: HBZ310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268442 HBZ310
GTIN	4062406392710
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

ZCMX 130402 HBZ310 Type: HBZ310

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm

Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,2 mm
Type	HBZ310
Belægning	PVD
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min

ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 130402
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	N
Skæremateriale	HM
passer til værktøjs-Ø D _c	25 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning