

Garant**ZCMX 09T304, Type: HBZ025**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268438 HBZ025
GTIN	4062406392741
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 8.

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Belægning	PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T308
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
Type	HBZ025
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2

Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
passer til værktøjs- $\emptyset D_c$	18 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning