

**Garant****ZCMX 130408, Type: HBZ025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268444 HBZ025
GTIN	4062406392284
Artikelklasse	21E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Type	HBZ025
Belægning	PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 130408
Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm

Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
passer til værktøjs- $\emptyset D_c$	25 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning