

**Garant****Messing-spånbrydertapper kort, ubelagt, M: M2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132600 M2
GTIN	4045197072092
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med spånvinkel 6° og kort ansnit (2 – 3 gevind).

**Anvendelse:**

Som maskinsnittap eller til efterskæring ved håndkraft.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,4 mm

Samlet længde L: 36 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	2 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,4 mm
Kernehul-Ø	1,6 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm

Samlet længde L	36 mm
Skafffirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	6 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snitter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
GG (G)	betinget egnet	10 m/min	K
CuZn	egnet	13 m/min	N
tør	egnet		