

Garant**Støbegods-spånbrydertapper, TiCN, M: M14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132550 M14
GTIN	4045197071941
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Med lige spånnoter og kort ansnit (2 – 3 gevind).

Fordel:

- **Forbedrede slidegenskaber pga. stor belægningshårdhed.**
- **Højere skærehastighed pga. termisk aflastning af skærene.**
- **Tørbearbejdning ved gråt støbejern – kølesmøremiddel er ikke nødvendigt.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s : 11 mm

Skaftfirkant \square : 9 mm

Kernehul-Ø: 12 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	14 mm
Gevindstigning	2 mm
Kernehul-Ø	12 mm
Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Norm	DIN 376

Skaft-Ø D _s	11 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	42 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M14
Belægning	TiCN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
GG	egnet	16 m/min	K
GGG	egnet	14 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

