

Garant**Messing-spånbrydertapper kort, ubelagt, M: M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132600 M5
GTIN	4045197072139
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Med spånvinkel 6° og kort ansnit (2 – 3 gevind).

Anvendelse:

Som maskinsnittap eller til efterskæring ved håndkraft.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,8 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,2 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,8 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	5 mm
Kernehul-Ø	4,2 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	6 mm

Samlet længde L	50 mm
Skafffirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gvinddybde	15 mm
Gvindtype	M
Gvindstørrelse	M5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
GG (G)	betinget egnet	10 m/min	K
CuZn	egnet	13 m/min	N
tør	egnet		