

Garant**Parallelskruestik, Kæbebredde: 180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967100 180
GTIN	4062406393267
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.

Åbnes foran. Med rørspændebakker under de normale bakker. Kraftig, CNC-bearbejdet præcisionsspindel med valset gevind. Spindel og styrebaner er beskyttet mod snavs. Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde. Dobbelt justerbar føring. Med massive, overfladehærdede spændebakker (kan ikke udskiftes).

Infotekst:

Faldsikringsskiver.

Præget måleskala

Føringsindstilling: Unbrakoskruer med messingtrykskiver – utrolig let gang.

Kraftige rørspændebakker.

Fordel:

- **Spændepind med faldsikring i begge sider – ingen generende støjudvikling.**
- **Hurtig åbning og lukning takket være stor gevindstigning på spindlen.**
- **Udskiftelig spændepind.**
- **Præget åbningsviddeskala.**

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967520.

Teknisk beskrivelse

Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	3/4 – 3,1/2 tommer
Materiale	sænksmedet stål
Spændedybde	110 mm
Åbningsretning	åbnes foran
Vægt	27 kg
Kæbebredde	180 mm
Spændvidde	220 mm
Produkttype	Parallel-skruestik