

Garant**Messing-spånbrydertapper kort, ubelagt, M: M2,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132600 M2,5
GTIN	4045197072108
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Med spånvinkel 6° og kort ansnit (2 – 3 gevind).

Anvendelse:

Som maskinsnittap eller til efterskæring ved håndkraft.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,45 mm

Samlet længde L: 40 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 2,05 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gevind-Ø	2,5 mm
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	2,05 mm
Gevindstigning	0,45 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	2,8 mm

Samlet længde L	40 mm
Skafffirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	7,5 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
GG (G)	betinget egnet	10 m/min	K
CuZn	egnet	13 m/min	N
tør	egnet		