

**Garant****HM-spånbrydertap, ubelagt, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132570 M6
GTIN	4045197072023
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Utførelse:****Meget stabil, med kort ansnit (2 – 3 gevind). HM-utførelse.****Fordel:****Optimal egenføring.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HM

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	5 mm
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	6 mm
Gevindstigning	1 mm
Antal skær Z	4
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Samlet længde L	80 mm

Skæftfirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HM
Gevinddybde	18 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M6
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h6
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snitter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
GG (G)	egnet	16 m/min	K
CuZn	egnet	20 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		