

**Garant****Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215101 63/6
GTIN	4062406394806
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Robust hjørnefræser med vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabile bearbejdningsbetingelser.

Kan anvendes i kombination med vendeskærplatte 215117 UNI som **high-feed-fræser**.

**Anvendelse:**

Med dobbeltsidede 3-skærs-platter XNEX0806.. eller ensidede 3-skærs-platter XNEX0806.. **High-performance**.

**Bemærk:**

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Vendeplatteskruesæt	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Skær-Ø $D_c$	63 mm

Antal skær Z	6
passende vendeskærsplatter	XNEX 0806..
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	219798 1
------------------------------------	----------