

**Garant****DNMG 110408, Type: HB730-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250754 HB730-1
GTIN	4062406394912
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 110408 HB730-1 Type: HB730-1  
Spånryder: XUM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 35 - 230 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB730-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	35 - 230 m/min
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Hjørneradius	0,4 mm

Spånryder	XUM
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Skæredybde $a_p$	0,5 - 6 mm
Tilspænding $f$	0,2 - 0,6 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	Nano-PVD
Primær anvendelse	UNI
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning