

HOLEX**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D: 50/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Artikelklasse	220

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	98 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	97 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	40 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	44,85 mm
Skær- $\varnothing D_c$	50 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,32 grader
Holdeboring- \varnothing	22 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..

Antal skær Z	7
Ø D ₃	47 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
-----------------------------	--------