

Garant**HM-spånbrydertap, ubelagt, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132570 M3
GTIN	4045197071996
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Utførelse:****Meget stabil, med kort ansnit (2 – 3 gevind). HM-utførelse.****Fordel:****Optimal egenføring.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HM

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,5 mm
Gevind-Ø	3 mm
Kernehul-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Samlet længde L	56 mm

Skæftfirkant □	2,7 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HM
Gevinddybde	9 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h6
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
GG (G)	egnet	16 m/min	K
CuZn	egnet	20 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		