



NC-højtryksspænder, Type: 125



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	360565 125
GTIN	4062406401474
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

Små mål – Optimalt forhold mellem spændeområde og samlet længde.

Trinløs indstilling – 100 % spændekraft ved 360°.

Særligt stabil basisenhed af GJS-60, **over- og underside slebet.**

Parringsnøjagtighed 0,02 mm.

- **Tosidet gevind (M8), til fastgørelse af et emnestop.**
- **Slidstærk kraftforstærker**
- **Præcise justeringsnoter.**
- **Udløbsåbning i siden til bortledning af spåner og kølemiddel.**
- **Højtryksspindel med lavt vedligeholdelsesbehov – konstant tryk takket være den slidstærke mekaniske kraftforstærker.**

Egenskab:

- **Fuldstændigt indkapslet, vedligeholdelsesfri og nitreret spindel.**
- **Forhøjet funktionssikkerhed.**
- **Optimeret spånbeskyttelse.**
- **Minimeret rengøringsbehov.**

Anvendelse:

Kan anvendes horisontalt. Alsidigt anvendelig spændeanordning til bearbejdningscentre.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× blokbakker og 1× håndsving.

Specialtilbehør:

Spændejern nr. 360579.

Fikserings-/fastspændingssæt nr. 360530.

Gængse bakkefabrikater f.eks. nr. 361400- 361660, nr. 361295- 361298.

Emnestop og håndsving nr. 360555 og 360800.

Bakke-hurtigskiftesystem nr. 361293 125 og 361294 125.

Bemærk:

Fikseringsmålene passer ikke til andre fabrikater.

Teknisk beskrivelse

Maksimal spændvidde	230 mm
Tværgående not n H7	20 mm
Samlet længde L	441 mm
Spændekraft op til maks.	40 kN
r	128 mm
Basisenhedslængde a	398,5 mm
Spændeområde d	48 - 230 mm
Serie	HOLEX NC
g	21 mm
t	62,5 mm
Spændeområde b	0 - 182 mm
Basisenhedshøjde c -0,02	95 mm
Basisenhedsbredde B	126 mm
Type	125
Antal gevind til emneanslag	2
Farvekode til passende tilbehør	HOLEX NC
Langsgående not l H8	20 mm
Vægt	30 kg
Nøglevidde str.	14 mm
Samlet højde F	134,5 mm
Produkttype	Maskinskruestik

