



Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D: 16/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215803 16/2
GTIN	4062406396527
Artikelklasse	220

Beskrivelse

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	29 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Udhængslængde L_1	37 mm
Antal skær Z	2
Rampinglængde L for α_{\max}	10,85 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	85 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,32 grader
Skær- $\varnothing D_c$	16 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	13 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader

Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219814
----------------------------	--------