



## Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D: 25/4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215803 25/4
GTIN	4062406396541
Artikelklasse	220

### Beskrivelse

#### Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	105 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	48 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Skær- $\varnothing D_c$	25 mm
Antal skær Z	4
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	19,85 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ramplingvinkel $\alpha_{maks}$	0,72 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	47 mm
Udhængslængde $L_1$	49 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader

Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219814
----------------------------	--------