

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Clean & Weld, Indhold (ml eller l): 20**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088003 20
GTIN	4062406403119
Artikelklasse	01L

Beskrivelse**Udførelse:**

Premium **2-i-1 svejseskillemiddel Clean & Weld** med rengøringsfunktion. Forhindrer effektivt, at stænk klæber sig fast ved MIG/MAG-svejsning og laserskæring. Takket være de fremragende befugtningssegenskaber kan det også anvendes som rengøringsmiddel før svejsning. 20 liters dunk. Efter behov kan der bestilles en passende aftapningshane (nr. 088010 str. 20-30). Clean & Weld er nemt at påføre og forhindrer, at svejsestænk klæber sig fast, både i våd og tør tilstand og beskytter emner, svejsedyser og svejsetilbehør under hele bearbejdningsprocessen. Snavs som spåner, bearbejdningsolie, lette korrosionsbeskyttelsesolier eller kølevæsker kan rengøres nemt og effektivt før svejsning med Clean & Weld. Svejsprocessen kan efterfølgende påbegyndes direkte på den rene overflade. Indholdsstofferne skaber en barriere mellem emnet og stænkene og giver en midlertidig rustbeskyttelse til alle svejsbare metaller. Direkte efter svejsprocessen kan pladerne forzinkes eller lakeres uden problemer. Ved laserskæring har Clean & Weld den fordel, at der undgås slaggedannelsen på laserens indstikssted og at røgspor er lettere at fjerne. Efterbearbejdning af skærekanterne er ikke nødvendig, hvilket sparer værdifuld tid.

- **Kræver ikke særlig mærkning.**
- **Kan anvendes manuelt.**
- **Til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.**

Teknisk beskrivelse

Kogepunkt	100 °C
Form	flydende
Udførelse	Dunk
Indhold	20 l
Farve	blå
Lagertemperatur	2 - 40 °C
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
pH-værdi	8,5
Serie	GreenPlus
Produkttype	Skillemiddel

Tilbehør

GARANT GreenPlusDunk med aftapningshane passende til dunkstørrelse 20-30 l

088010 20-30