

**Kombi-fræser-/dornadapter, HSK-A 100 A = 100, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306277 22
GTIN	4062406422639
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med RFID/Balluffchip-boring. HSK-funktionsflader bearbejdede.

Afbalanceringsgrad G 6,3 ved 20000 min¹.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med længde- eller tværnot.

Leveringsomfang:

Inklusive pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer nr. 309860.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskruer til indvendig køling nr. 309861.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

Dorn-Ø d ₁	22 mm
Udvendig Ø D	40 mm
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	19 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870	22
passende specialnøgle nr. 309840	22
Fræsedornslængde L ₄	31 mm

Udragende længde, A-mål	100 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	22
Spænde-Ø D ₁	22 mm
Adapter	HSK-A 100 A = 100
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm	309840 22
Medbringerring Til dorn-Ø 22 mm	309870 22
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 22 mm	309860 22