

**Garant****Skruesikring 2GP90, Indhold: 250ml****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088063 250
GTIN	4062406423469
Artikelklasse	01K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe skruesikringer er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Type **2GP90** mellembast. Pålidelig tætning af kabinet i støbegods og svejsesamlinger. Også til efterfølgende sikring og fastgørelse af små skruer og cylindriske dele.

**Anvendelse:**

**Lavfast** – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre. **Mellembast** – løsning med normalt værktøj er muligt. **Meget fast** – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150°C).

**Bemærk:**

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

**Teknisk beskrivelse**

min. løsdrejningsmoment	10 - 15 Nm
Flammepunkt	100 °C

Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Funktionsstyrke efter	5 - 8 h
Kemisk basis	Methakrylat
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Håndfasthed efter	40 - 60 min
egnet til anvendelsesområde	til allround anvendelse
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
egnet til anvendelsesområde	formonterede skrueforbindelser
Egenskab	tætning
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Styrkeklasse	Mellemfast
Form	flydende
Dynamisk viskositet	10 - 20 mPas
Til gevindstørrelse op til	M6
Farve	grøn
Påfyldningsmængde	250 ml
Tæthed	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
egnet til materiale	Metal
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Skruesikring