

Garant**Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM form C 6HX, TiN, M: M2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139178 M2
GTIN	4045197509062
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

DIN 2174 ($\approx$ **DIN 371** $\leq$ M10; $\approx$ **DIN 376** $\geq$ M12). Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybere gevind.

Toleranceklasse: ISO 2X/6HX.

Den **innovative polygoniske form** muliggør et bredt anvendelsesområde. Den **multifunktionelle lagstruktur** giver en **optimal standtid** også ved **meget faste materialer**.

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,4 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D_s : 2,8 mm

Skaftfirkant $\square$: 2,1 mm

Kernehul-Ø med vejledende værdi: 1,85 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	2 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,4 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D_s	2,8 mm
Skaftfirkant $\square$	2,1 mm
Samlet længde L	45 mm
Kernehul-Ø med vejledende værdi	1,85 mm

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Gevinddybde	6 mm
Gevindstørrelse	M2
Belægning	TiN
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Farvering	grøn
Produkttype	Rulletap