

**Garant****Håndsnittapsæt, venstregevind, ubelagt, M: M2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130460 M2
GTIN	4062406397968
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

**Anvendelse:**

Til metriske venstregevind iht. DIN13.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,4 mm

Samlet længde L: 36 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevinddybde	6 mm
Norm	DIN 352
Gevind-Ø	2 mm
Kernehul-Ø	1,6 mm
Antal skær Z	2

Gevindtype	M
Antal spånnoter	2
Samlet længde L	36 mm
Gevindstigning	0,4 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Skæremateriale	HSS
Skaftfirkant □	2,1 mm
Gevindstørrelse	M2
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skærfasform	A
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet
GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet