

**Garant****Håndsnittapsæt, venstregevind, ubelagt, M: M20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130460 M20
GTIN	4062406398187
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.****Anvendelse:**

Til metriske venstregevind iht. DIN13.

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	4
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M
Gevind-Ø	20 mm
Gevinddybde	60 mm
Skæremateriale	HSS
Samlet længde L	95 mm
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	17,5 mm
Norm	DIN 352

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Gevindstigning	2,5 mm
Gevindstørrelse	M20
Skaftfirkant □	12 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skærfasform	A
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		

Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet