

**Garant****HM-spånbrydertap, ubelagt, M: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132570 M12
GTIN	4045197072054
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Meget stabil, med kort ansnit (2 – 3 gevind). HM-indsatser.****Fordel:****Optimal egenføring.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HM

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1,75 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 10,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	10,2 mm
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	12 mm
Gevindstigning	1,75 mm
Antal spånnoter	4
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm

Samlet længde L	110 mm
Skafffirkant □	7 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HM
Gevinddybde	36 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M12
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h6
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
GG (G)	egnet	16 m/min	K
CuZn	egnet	20 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		