

**Garant****Spånbrydertapper til synkronspindler HSS-E-PM IK / form C, TiAlN, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132565 M8
GTIN	4045197585394
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Stabil udførelse med skaft i henhold til DIN 1835-B.** Speciel geometri til brug på maskiner med **synkroniseret spindeldrev**. Føringsen af snittappen sker dermed via maskinens synkronspindel.

**En særlig TiAlN-belægning af hensyn til optimale standtider.** Kan anvendes med **emulsion** (fedtandel mindst 8%).

Egner sig også fremragende til **bainitisk støbejern (ADI)**.

**Bemærk:**

**Til anvendelse på synkronspindler** garanterer **GARANT**-gevindskære-hurtigskiftepatron **nr. 338100 – 338121 med minimal længde-udligning (MLA)** den mest processikre bearbejdning.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: Fabriksstandard

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1,25 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 6,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	6,8 mm
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	8 mm

Gevindstigning	1,25 mm
Norm	Fabriksstandard
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Samlet længde L	90 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HSS E PM
Gevinddybde	20 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M8
Belægning	TiAlN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	DIN 1835 B med h6
Indvendig køling	ja
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Skafttolerance	h6
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til synkron bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snittapper