

HOLEX®**Fræser HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: SET mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191637 SET
GTIN	4045197812360
Artikelklasse	12W

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget højtydende substrat til bearbejdning af stål og rustfrie materialer.

Material de corte: HSS E SPM

Tool material: HSS E SPM

Lastuava aine: HSS E SPM

Type d'outils: HSS E SPM

Szerszámanyag: HSS E SPM

Materiale da taglio: HSS E SPM

Tolerance, nom. Ø: 0 / -0,03

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 38 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 1835 B med h6

Antal tænder Z: 4

Teknisk beskrivelse

Skaft	DIN 1835 B med h6
-------	-------------------

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Antal tænder Z	4
Tolerance, nom. Ø	0 / -0,03
Spiralvinkel	38 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS E SPM
Norm	DIN 844 B
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Skafttolerance	h6
Farvering	grøn