


**Gevindskærepatron, ER-synkro, SK 40, til ER-spændepatronstørrelse: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338190 25
GTIN	4062406511074
Artikelklasse	32P

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
- Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
- Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer.

**Anvendelse:**

- På bearbejdningscentre med synkronspindel.
- Til udligning af stigningsdifferencer gevindboring / synkronspindel.
- Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

**Specialtilbehør:**

ER-gevindbor-spændepatroner nr. 309399 og 309447.

Spændebolt nr. 308600 – 308806.

**Bemærk:**

Undlad at affedte synchro-gevindskærepatronen.

**Teknisk beskrivelse**

Gevindskæreområde	M6 – M20
Længdeudligning, træk	0,5 mm
Indv. Ø D <sub>1</sub>	42 mm
Længdeudligning, tryk	0,5 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	45 mm

Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Form	AD
Produkttype	Gevindskærepatron