

Garant**Støbegods-maskinsnittap, nitreret, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132500 M3
GTIN	4045197071750
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Med lige spånnoter og kort ansnit (2 – 3 gevind).

Infotekst:

4 skær (fra str. M5).

4 noter (fra str. M5).

Meget slidstærk på grund af nitrerede overlader (13 2500).

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	3 mm
Kernehul-Ø	2,5 mm
Gevindstigning	0,5 mm
Antal skær Z	3
Norm	DIN 371
Skagt-Ø D _s	3,5 mm
Samlet længde L	56 mm
Skagtfirkant □	2,7 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	9 mm

Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3
Belægning	nitret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG	egnet	13 m/min	K
GGG	betinget egnet	9 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		