




NC-højtryksspænder, Type: 160



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	360565 160
GTIN	4062406401481
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

Små mål – Optimalt forhold mellem spændeområde og samlet længde.

Trinløs indstilling – 100 % spændekraft ved 360°.

Særligt stabil basisenhed af GJS-60, **over- og underside slebet**.

Parringsnøjagtighed 0,02 mm.

- **Tosidet gevind (M8), til fastgørelse af et emnestop.**
- **Slidstærk kraftforstærker**
- **Præcise justeringsnoter.**
- **Udløbsåbning i siden til bortledning af spåner og kølemiddel.**
- **Højtryksspindel med lavt vedligeholdelsesbehov – konstant tryk takket være den slidstærke mekaniske kraftforstærker.**

Egenskab:

- **Fuldstændigt indkapslet, vedligeholdelsesfri og nitreret spindel.**
- **Forhøjet funktionssikkerhed.**
- **Optimeret spånbeskyttelse.**
- **Minimeret rengøringsbehov.**

Anvendelse:

Kan anvendes horisontalt. Alsidigt anvendelig spændeanordning til bearbejdningscentre.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× blokbakker og 1× håndsving.

Specialtilbehør:

Spændejern nr. 360579.

Fikserings-/fastspændingssæt nr. 360530.

Gængse bakkefabrikater f.eks. nr. 361400- 361660, nr. 361295- 361298.

Emnestop og håndsving nr. 360555 og 360800.
Bakke-hurtigskiftesystem nr. 361293 125 og 361294 125.

Bemærk:

Fikseringsmålene passer ikke til andre fabrikater.

Teknisk beskrivelse

Serie	HOLEX NC
Spændeområde d	72 - 317 mm
Basisenhedslængde a	530 mm
Vægt	67 kg
Maksimal spændvidde	317 mm
Samlet længde L	573 mm
Basisenhedshøjde c -0,02	110 mm
Basisenhedsbredde B	164 mm
Spændeområde b	0 - 245 mm
r	174 mm
g	21 mm
Type	160
t	70 mm
Antal gevind til emneanslag	2
Tværgående not n H7	20 mm
Farvekode til passende tilbehør	HOLEX NC
Langsgående not l H8	20 mm
Spændekraft op til maks.	60 kN
Nøglevidde str.	14 mm
Samlet højde F	159,8 mm
Produkttype	Maskinskruestik