

Garant**HM-spånbrydertap, ubelagt, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132570 M4
GTIN	4045197072009
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Utførelse:****Meget stabil, med kort ansnit (2 – 3 gevind). HM-utførelse.****Fordel:****Optimal egenføring.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HM

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,7 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D_s: 4,5 mm

Skaftfirkant □: 3,4 mm

Kernehul-Ø: 3,3 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	4 mm
Kernehul-Ø	3,3 mm
Gevindstigning	0,7 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Samlet længde L	63 mm

Skæftfirkant □	3,4 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HM
Gvinddybde	12 mm
Gvindtype	M
Gvindstørrelse	M4
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h6
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
GG (G)	egnet	16 m/min	K
CuZn	egnet	20 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		